



Frange à scratch Microblue rectangulaire

Frange en microfibre avec haut pouvoir absorbant, dos à scratch, 25 cm



Informations techniques

référence	notes	cm	C	pcs	kg	m³
00000712		↕ 25 ↕ 10		25	1,04	0,011

SYSTÈME

Système à plat avec support à scratch, à utiliser pré-imprégné ou imprégné à la demande
Idéal pour le lavage fréquent des surfaces lisses

GREEN BOX



Certificat de label écologique Ecolabel UE



DECITEX des fibres
Microfibre : 0,16 DTX



Efficace : la microfibre nécessite moins de détergent pour éliminer la saleté et les bactéries, ce qui réduit la consommation d'eau et de produits chimiques

Analyse

L'analyse de l'action mécanique seule de la frange Microblue a révélé une élimination de 99,99 % des bactéries et champignons présents à la surface (test réalisé par un laboratoire externe spécialisé en adaptant la norme UNI EN 16615:2015).
L'analyse de la seule action mécanique de la frange Microblue a révélé une élimination du Coronavirus 229E des surfaces en acier de 99,9 % (test effectué par un laboratoire externe spécialisé)

Avantages

- **Hygiène maximale** : la microfibre pénètre dans la microporosité du sol, recueillant la saleté et plus de 95% des bactéries

Matériel

Fil : microfibre (85% polyester, 15% polyamide) - Support : polyester

Emballage : [cliquez ici pour consulter l'étiquetage environnemental des emballages](#)

Indications pour l'entretien

Directives pour un entretien correct des fibres

Suivre les instructions de lavage (températures et dosage) sur l'emballage de la lessive

Effectuer un pré lavage à l'eau froide sans lessive pour éliminer les éventuels résidus de produit de nettoyage

L'utilisation d'une lessive professionnelle est recommandée

Ne pas utiliser d'assouplissant

Ne pas utiliser de lessives avec Ph > 11

L'utilisation de filets est recommandée pour un lavage plus rapide et plus hygiénique

Instructions spécifiques de la frange



Température de lavage max 90° C, recommandée 60° C




Blanchiment possible, ne pas utiliser de chlore



Séchage en machine ou sèche-linge possible avec programme faible

Produits complémentaires



Support Velook Lampo
rectangulaire



Manche télescopique mini



Manche télescopique