

TAWIP innomat



Nettoyant pour autolaveuse

- Haute performance
- Effet antistatique
- Effet antidérapant

Performances

- Développé pour une utilisation en autolaveuse, TAWIP innomat élimine facilement et rapidement les salissures tenaces (ex. huiles, graisses,...). Recommandé pour une utilisation dans les zones alimentaires des supermarchés.
- Grâce à son fort pouvoir émulsionnant, TAWIP innomat est économique et il permet de travailler à de faibles concentrations. Le produit est à la fois rapide et facile à utiliser pour un résultat optimal.
- Les composants nourrissants de la formule nourrissent et protègent le sol. Ce soin protecteur facilite le nettoyage, apporte un effet antistatique et antidérapant.
- TAWIP innomat est certifié selon la norme DIN 18032-2.

Domaines d'application

- TAWIP innomat est recommandé pour le nettoyage à l'autolaveuse de tous les sols résistants à l'eau comme le PVC, linoléum, caoutchouc, sols durs ainsi que les parquets ciré ou huilé.
- En outre, TAWIP innomat est le détergent idéal pour l'entretien courant des supermarchés, des centres commerciaux, des aéroport, stations de métro, des magasins de bricolage ou des gymnases (revêtement en linoléum).

Déclaration des ingrédients

<5% Agents de surface cationiques, Agents de surface non ioniques, Parfums, LIMONENE

Sites de production et développement durable



Précautions d'utilisation, de stockage et de conservation

Sécurité: Produit réservé à un usage strictement professionnel. Fiche de données sécurité disponible sur demande pour les professionnels, et accessible sur www.diese-fds.com ou wmprof.com.

Stockage: Stocker à température ambiante dans l'emballage d'origine. A protéger du gel.

Environnement: Ne jeter que les emballages entièrement vides dans les containers spéciaux.

Utilisation et Dosage



Dosage selon le mode d'application et le degré de salissure. Suivre les instructions ci-dessous.



5-30 mL/L

Lavage manuel des sols: Nettoyer le sol avec une serpillière propre.



Surfaces larges: peut être utilisé en autolaveuse.



Testé conformément à DIN18032

Unité de vente

Ref. d'achat.: 712633 2 x 5 L

Le partenaire à votre service

pH

